

KAPPA

9680FTP250P63 CL67

EAN 4031582315066
Objednávací číslo 00802096

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Kappa |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 1200 kg |
| Nosnost 6 km/h | 1000 kg |
| Statická Nosnost | 2000 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 305 mm |
| Stavební výška | 110 mm |
| Celková hmotnost | 9,883 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--|
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 61 mm |
| Poloměr otáčení | 187,5 mm |
| Průměr otáčení | 375 mm |
| | ✓ |
| Poloměr otáčení | 111 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 135 mm |
| Šířka plotny | 110 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

KAPPA

9680FTP250P63 CL67

EAN 4031582315066
Objednáací číslo 00802096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

