

KAPPA LOAD

9650FTP160P63 CL67

EAN 4031582314175

Rendelési szám 00830236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa load
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	750 kg
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	205 mm
Teljes szélesség	110 mm
Összsúly	5,985 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Axiális, barázdált tűgörgős csapágy
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	58 mm
Körbeforgás	140 mm
Körbeforgás	280 mm
	✓
Kupola átmérője	111 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

KAPPA LOAD

9650FTP160P63 CL67

EAN 4031582314175

Rendelési szám 00830236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

