

LUMINA

A523POI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Numéro de commande 00071257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Lumina |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Statique Capacité de charge | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 61 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Poids global | 0,094 kg |

ROUE

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Couleur Bandage | Noir graphite (RAL9011) |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du Bandage | 8 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 0 mm |
| Longueur de moyeu | 0 mm |
| Largeur du corps | 8 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Matériau | Polypropylène |
| Forme Chape | Double Chape Roue, fermée, avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Couleur | Noir graphite (RAL9011) |
| Déport | 20 mm |
| Rayon d'encombrement | 52 mm |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm |
| Diamètre du dôme | 45 mm |

RACCORD

| | |
|--------------------|--|
| Type de raccord | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm |
| Tige Longueur Tige | 20 mm |

LUMINA

A523POI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Numéro de commande 00071257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

