

NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 600 kg   |
| Conducteur d'électricité        | Non      |
| Inoxydable                      | Non      |
| Capacité de charge statique     | 1200 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |

ROUE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Corps de roue                  | Non défini            |
| Bandage                        | Polypropylène, souple |
| Diamètre                       | 82 mm                 |
| Largeur du bandage             | 62 mm                 |
| Dureté du bandage (A)          | 92 Shore A            |
| Diamètre du roulement à billes | 47 mm                 |
| Largeur du roulement à billes  | 13 mm                 |

## Product Drawings

