

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	0,51 kg

ELASTECH


IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Номер замовлення 00002341
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Номер замовлення: 000002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.