



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.95 kg

Dessins du produit

