



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                         |
| Tip                            | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 300 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 560 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 600 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                        |
| Sveukupna visina               | 164 mm                       |
| Ukupna širina                  | 117 mm                       |
| Ukupna težina                  | 1.87 kg                      |

#### KUCISTE

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska    | siroko, Ojacano           |
| Boja              | plavo cinkovano           |

#### TOCAK

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                               |
| Materijal za telo          | Aluminijum                          |
| materijal omotaca          | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj            |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                |
| Boja Tocak                 | Crni mlaz (sličan RAL9005)          |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                        |
| Prečnik                    | 125 mm                              |
| Širina omotac              | 50 mm                               |
| Širina tela                | 50 mm                               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A                         |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 117 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

