PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA STAINLESS

8478UFX125P62

EAN 4031582313352



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●● |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●●● |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 250 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 500 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 155 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,83 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Roestvrij staal |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers Afgedicht |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Breedte wielkern | 40 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 100 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UFX125P62


EAN 4031582313352

Bestelnummer 00034807

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH