

## GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
-----------------	-------

Hałas ruchowy	●●●○○
---------------	-------

Odejście	●●●●○
----------	-------

Odporność na korozję	●●●○○
----------------------	-------

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Galea
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	139 mm
Szerokość całkowita	66 mm
Waga całkowita	0,458 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

## OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	128 mm
Zasięg działania koła	256 mm
Średnica kopuły	59 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	10 mm

# GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

