

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Broj porudžbine 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea clinic load
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	200 kg
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	1,686 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nosenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
offset	47,5 mm
okretni radijus	122,5 mm
Otpor okretanju	254 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	45 mm



Deutscher
dizajner
Club



Interzum
nagrada



IF nagrada za
Dizajn

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Broj porudžbine 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

