INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA

## 3478UFR100P62 tyre-5015

EAN 4031582306958



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 160 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 320 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,49 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Passivato blu |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 34 mm |
| Larghezza corpo | 34 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 103 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UFR100P62 tyre-5015


EAN 4031582306958

Numero d'ordine 00004019

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH