INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6205

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	1320 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	1100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	2200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	1,86 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Número de encomenda 00801309

Desenhos do produto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

Número de encomenda 00801309



© Copyright 2026 TENTE International GmbH