

## OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Pasūtījuma numurs 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums          | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīg | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Omikron twin                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis              |
| Standarta                            | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 5000 kg                                 |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 3600 kg                                 |
| Statiskā kravnesība                  | 7500 kg                                 |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                   |
| Kopējais augstums                    | 365 mm                                  |
| Kopējais platums                     | 272 mm                                  |
| Kopējais svars                       | 54,457 kg                               |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Liešana                          |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 250 mm                           |
| Protektora platums     | 80 mm                            |
| Korpusa platums        | 80 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins                           |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa               | Caurspīdīgs pārklājums                              |
| Ofsets              | 70 mm                                               |
| Pagrieziena rādiuss | 210,5 mm                                            |
| Grozāms savienojums | 421 mm                                              |
| Kupola diametrs     | 250,5 mm                                            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 270 mm             |
| Plāksnes platums                       | 250 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 210 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 230 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 17 mm              |

# OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

Pasūtījuma numurs 00801114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

9950...250P68

