

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	140 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaf lengte	65 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6006 2RS
Type afdichting	A
Geschikt voor	bt_linde

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	700 kg
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	2,99 kg

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

