

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588

Numéro de commande 00005505



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                                |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 200 kg                                |
| Statique Capacité de charge     | 600 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 200 mm                                |
| Largeur totale                  | 96 mm                                 |
| Poids global                    | 2,584 kg                              |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Polyamide                               |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Axe                   | Vissé avec écrou                        |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)                   |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 160 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 46 mm                                   |
| Largeur du corps      | 46 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 63 Shore A                              |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur                 | Zingué bleu            |
| Déport                  | 60 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 167 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                  |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588

Numéro de commande 00005505

## DESSINS TECHNIQUES

