

# MONO

A020PJ050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Mono                     |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko           |
| Standardní                  | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 30 kg                    |
| Statický Nosnost            | 60 kg                    |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 72 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,54 kg                  |

## KOLO

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen                   |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž           |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                   |
| Průměr             | 50 mm                         |
| Šířka Běhoun       | 18 mm                         |
| Tvrdość Běhoun (A) | 85 Obuv A                     |

## UCHYCENÍ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Materiál       | Polyprpylen           |
| Tvar Vidlice   | Uzavřeno              |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Offset         | 25 mm                 |
| Radius otočení | 52,2 mm               |
| Otočné rušení  | 104,4 mm              |

## MONTÁŽ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Typ montáže          | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru Matice | 10 mm                       |

# MONO

A020PJ1050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359879



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

