

AGILA

2470PJ050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582300710

订单号 00004473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	72 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.172 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	49 mm
转向干涉	98 mm
圆顶直径	41 mm

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	31 mm

AGILA

2470PJ050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582300710
订单号 00004473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

