

# ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951  
Número de comanda 00030347

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Alpha                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                           |
| Alçada total               | 200 mm                          |
| Àmplia general             | 96 mm                           |
| Pes total                  | 2,548 kg                        |

## RODA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal                   | Poliamida                                 |
|                                     | suau                                      |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Roamiento de rodillos                     |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)                   |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                          |
| Diametralització                    | 160 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 46 mm                                     |
| Corporació ample                    | 46 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A                                |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Acer, pesada        |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 60 mm               |
| Scio de giro         | 167 mm              |
| Sterferencia de giro | 334 mm              |
| Dome Dictel          | 96 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ALPHA

3477UFR160P63

EAN 4031582305951  
Número de comanda 00030347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

