PRODUKTINFORMATION

LINEA

5940USC125R05-32 9002 CC

EAN 4031582382792



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	450 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	130 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	0,93 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	108 mm
Udfaldsdiameter	216 mm
Dome-diameter	45,5 mm
Tip	Gaffel med integreret Kabelfanger fremstillet af polyethylen .

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve	Grå hvid (RAL9002)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	45 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	2

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5940USC125R05-32 9002 CC

EAN 4031582382792

Bestillingsnummer 00061513

Product Drawings



Deutscher Designer Club
Interzum Award
IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH