

LUMINA

AA2YOIO50B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582340891
Bestelnummer 00074954

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	56 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,096 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel, gesloten
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Uitzwenking	104 mm
Diameter koepel	0 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met grijping, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

LUMINA

AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582340891
Bestelnummer 00074954



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

