
INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	1,17 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm
Dome Dictel	75 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985

Número de comanda 00035516

Plànols del producte

