

## LINEA

5947UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 120 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 240 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 124 mm                                 |
| Lățime totală                     | 82 mm                                  |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 100 mm                      |
| Benză de rulare                         | 20 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Material               | Poliamidă                   |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant       | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                | Alb gri (RAL9002)           |
| Offset                 | 32 mm                       |
| Raza de pivotare       | 108 mm                      |
| Interferență pivotantă | 216 mm                      |
| Diametru cupolă        | 52 mm                       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 95 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 70 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 50 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

Designer  
DeutscherPremiul  
InterzumPremiul pentru  
Design IF

# LINEA

5947UAP100P51 RAL9002

EAN 4031582352214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul pentru  
Design IF