

COMPACTA

1430PII036P40-42

EAN 4031582332551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	48 mm
Poids	0,07 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	36 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	75 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	13 mm
Rayon d'encombrement	32 mm
Diamètre d'encombrement	64 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine carrée
Longueur de la platine	42 mm
Largeur de la platine	42 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Diamètre des trous de la platine	5,5 mm

COMPACTA

1430PII036P40-42

EAN 4031582332551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

