

# NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873  
 订单号 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	45 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	420 kg
6 公里/小时的载重	335 kg
静态载重	840 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.48 kg

技术图纸

