

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Emisiones de CO2 (alcance 3)	0.99
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.24 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	36.5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	85 Shore A

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Número de pedido 10010291

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

