

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Pasūtījuma numurs 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Lumina                     |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                      |
| Elektrovadītspējīga                  | ✓                          |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                      |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                     |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                      |
| Kopējais augstums                    | 61 mm                      |
| Kopējais platums                     | 55 mm                      |
| Kopējais svars                       | 0,111 kg                   |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale      |
| Ass                    | Kniedēts                              |
| Protektors krāsa       | Grafīta melna (RAL9011)               |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                    |
| Diametrs               | 50 mm                                 |
| Protektora platums     | 8 mm                                  |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                                  |
| Rumbas garums          | 0 mm                                  |
| Korpusa platums        | 8 mm                                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## KRONŠTEINIS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiāls           | Polipropilēns                                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins, aizvērts ar kupolu |
| Grozāmais gūltnis   | Grozāms stienis                               |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)                       |
| Ofsets              | 20 mm   |
| Pagrieziena rādiuss | 52 mm   |
| Grozāms savienojums | 104 mm  |
| Kupola diametrs     | 38 mm   |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |
| Stieņa garums      | 20 mm                                      |

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Pasūtījuma numurs 00078288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

