

# DURATECH

TOP 085x75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ○ ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Duratech                   |
| Type                         | Wiel                       |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 750 kg                     |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 600 kg                     |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch Draagvermogen       | 1500 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totaal gewicht               | 0,21 kg                    |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, zwaar      |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern |
| Lager                         | Precisiekogellagers   |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit        |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 85 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 75 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                 |
| Naaflengte                    | 75 mm                 |
| Breedte wielkern              | 75 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D            |
| Type lager                    | 6204                  |

