


LINEA

594CUAC125P52 RAL9002

EAN 4031582398632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●●

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda | Linea |
| Tip | Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 130 kg |
| nerdjajuci | ✓ |
| Statički Nosivost | 260 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C |
| Sveukupna visina | 148 mm |
| Ukupna širina | 82 mm |
| Sertifikacija | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 20 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Siva bela (RAL9002) |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 129 mm |
| Otpor okretanju | 258 mm |
| Prečnik kupole | 52 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|--|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak |
| Dužina ploče | 95 mm |
| Širina ploče | 70 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 72 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 76 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 44,5 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 52 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |
| Savet | Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. |

LINEA

594CUAC125P52 RAL9002

EAN 4031582398632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Deutscher
dizajner
Club



Interzum
nagrada



IF nagrada za
Dizajn