

# AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 55 kg                                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 110 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 103 mm                                      |
| Загальна вага                      | 0,548 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                 |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування    |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем      |
| Діаметр                 | 75 mm                        |
| Протектор               | 25 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 80 mm                   |
| Поворотне з'єднання | 160 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, квадрат                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 24 mm  |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 27 mm  |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

