

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	115 mm
Largeur totale	90 mm
Poids	3,06 kg

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	75 mm
Diamètre d'encombrement	150 mm
Diamètre du dôme	72 mm

ROUE

Bandage	Double gorge pour tapis roulants
Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	23 mm
Largeur du corps de roue	23 mm

FIXATION

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	100 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	78 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	64 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	78 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	64 mm
Diamètre des trous de la platine	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

