

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	440 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	190 mm
Ancho total	128 mm
Peso total	11.85 kg

SOPORTE

Desplazamiento	33 mm
Radio de giro	100 mm
Interferencia de giro	200 mm
Diámetro del domo	128 mm

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Anchura del cuerpo	35 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	145 mm
Anchura de la placa	145 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Número de pedido 00800110

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

