

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Numéro de commande 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila stainless
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,323 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, moyen
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
	revêtement lamellaire au zinc hautement résistant à la corrosion
	zamak moulé sous pression chromé
Diamètre du dôme	43 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque carrée
Longueur de plaque	60 mm
Largeur de plaque	60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	38 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	38 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Diamètre du trou de la plaque	6,3 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Numéro de commande 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Numéro de commande 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

