

GALEA STAINLESS

5085PJM125R05-22X40

EAN 4031582336610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	100 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	162 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	30 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ofsets	40 mm
Grozāms savienojums	205 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

GALEA STAINLESS

5085PJM125R05-22X40

EAN 4031582336610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

