

## AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 1,18 kg                     |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 45 mm              |
| Körbeforgás  | 240 mm             |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 150 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                   |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 28 mm             |
| Csavar hossza     | 45 mm             |

# AGILA

2470UAP150R05-28

EAN 4031582301229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

