

ALPHA

3470ITP125P62

EAN 4031582418873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 250 kg |
| Statická Nosnost | 500 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 155 mm |
| Celková hmotnost | 1,095 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Hliník |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 40 mm |
| Poloměr otáčení | 102,5 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 105 mm |
| Šířka plotny | 80 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 60 mm |
| Průměr otvoru plotny | 9 mm |

ALPHA

3470ITP125P62

EAN 4031582418873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

