

# AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Agila                                   |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                   |
| Conducteur électrique           | Non                                     |
| Inoxydable                      | Non                                     |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                   |
| Hauteur                         | 72 mm                                   |
| Largeur totale                  | 43 mm                                   |
| Poids global                    | 0.19 kg                                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 24 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 82 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 164 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                  |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                    |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)            |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 50 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 19 mm                            |
| Largeur du corps      | 19 mm                            |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                       |

## RACCORD

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type de raccord    | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm                                    |
| Tige Longueur Tige | 31 mm                                    |

# AGILA

2475PJI050B10-11X31 screwed

EAN 4031582301694

Numéro de commande 00004475  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

