

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Номер замовлення 00801479

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	3000 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2400 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	4500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	325 mm
Загальна ширина	189 mm
Загальна вага	27,9 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	М'який Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	70 mm
Радіус повороту	201,5 mm
Поворотне з'єднання	403 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	160 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різби	3 різбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	200 mm
Ширина тарілки	160 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	160 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803

Номер замовлення 00801479

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

