

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Smorzamento, Resistente al calore
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ● ○
Attrito	● ● ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	80 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	250 °C
Peso complessivo	0,57 kg

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

