

NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Número de comanda 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Càsting
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	35 mm
Longitud del cub	90 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tracidad de carga a 4 km/h	2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Tracidad de carga estàtica	4000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	14,821 kg

NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Número de comanda 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

