

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju



OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Osovina
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	6 mm
Ukupna težina	0.02 kg

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navojlijesestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo	10 mm
Dužina stablo	10 mm