

ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	1,81 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластины	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Номер замовлення 00035543

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

