

PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Монтажная пластина
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	8 mm
Общий вес	0,02 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с U-образной пластиной
Длина пластины	40 mm
Ширина пластины	15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	32 mm
Диаметр отверстия пластины	4 mm