PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●● |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 200 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Ja |
| Statisch Draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,45 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Roestvrij staal |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Breedte wielkern | 36 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 100 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOO100P62


EAN 4031582313390

Bestelnummer 00034805

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH