

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-11

EAN 4031582351071
Rendelési szám 00038208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila stainless
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	40 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírási	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	69 mm
Teljes szélesség	43 mm
Összsúly	0,173 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	70 mm
Körbeforgás	140 mm
	poliamid
Kupola átmérője	41 mm

SZERELVÉNY

Szerelvénny típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Típek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-11

EAN 4031582351071

Rendelési szám 00038208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

