

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
Bestelnummer 10000285

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha light
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	120 kg
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	83 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,401 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	22 mm
Zwenk radius	54,5 mm
Uitzwenking	109 mm
Diameter koepel	65 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	45 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	52 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	66,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	77 mm
Diameter bevestigingsgat	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
Bestelnummer 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

