

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Métallique
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,51 kg

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Numéro de commande 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

