

AGILA

2470YGO075P30-11

EAN 4031582342475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 75 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 150 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 100 mm |
| Larghezza complessiva | 43 mm |
| Peso complessivo | 0,21 kg |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 24 mm |
| Raggio di piroettamento | 61,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 123 mm |
| Diametro cuffia superiore | 43 mm |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Colore Ruota | Grigio argento (simile a RAL7001) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Larghezza corpo | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Suggerimento | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

AGILA

2470YGO075P30-11

EAN 4031582342475

Numero d'ordine 00006850
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

