

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Levina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	Sí
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	137 mm
Ancho total	59 mm
Peso total	0.5 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris ventana (similar a RAL7040)
Desplazamiento	36 mm
Radio de giro	86 mm
Interferencia de giro	172 mm
Diámetro del domo	59 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	91 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	77 mm
Anchura de la placa	67 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	46.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	51.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	56 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	61.5 mm
Diámetro del orificio de la placa	8.5 mm



Premio al
Diseño
Universal



Club
Diseñador
Deutscher

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282

Número de pedido 00063882
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

