

## AGILA

2470DYK125R47-27-30

EAN 4031582342567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Igen                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 1,19 kg                     |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 41 mm              |
| Körbeforgás  | 207 mm             |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                               |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágó                      | Kúpos golyócsapágó                      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                  |
| Átmérő                       | 125 mm                                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                              |

## SZERELVÉNY

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa         | Szintetikus feszítő, négyzetes                            |
| Befeszítőcsap (minimális) | 30 mm                                                     |
| Tippek                    | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

# AGILA

2470DYK125R47-27-30

EAN 4031582342567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

