

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2160 kg
6 公里/小时的载重	1800 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	4320 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	305 mm
总重量	16.68 kg

## 支架

外壳材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
Lubrication nipple	1

## 轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度 (最大)	140 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	15 mm

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

订单号 00802704

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

